


6

TINI SALAMOIA, CABINATI E ACCESSORI *BRINE TANKS, CABINATS AND ACCESSORIES*



TINI SALAMOIA DA 75 LITRI E 100 LITRI / 75 LITRES AND 100 LITRES BRINE TANKS

CODICE (CODE)	LITRI (LITRES)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE COPERCHIO (COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)
TD0002	75	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	340	900
TD0005	100	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	460	760



Contenitore da 75 lt autoportante in polietilene a fondo piano, apertura superiore a cielo aperto con coperchio di chiusura. E' adatto al contenimento di prodotti alimentari e chimici.


Self-supporting 75 lt polyethylene tank with flat bottom, upper opening in the open air with closing lid. It is suitable for containing food products and and chemicals.

Contenitore da 100 lt autoportante in polietilene a fondo piano, apertura superiore a cielo aperto con coperchio di chiusura. E' adatto al contenimento di prodotti alimentari e chimici.

Self-supporting 100 lt polyethylene tank with flat bottom, upper opening in the open air with closing lid. It is suitable for containing food products and and chemicals.

TINI SALAMOIA DA 150 LITRI E 200 LITRI "CUBE" / 150 LITRES AND 200 LITRES BRINE TANKS "CUBE"

CODICE (CODE)	LITRI (LITRES)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE COPERCHIO (COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)
TD0001-1	150	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	540	730
TD0001-2	200	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	540	1010



Costruiti in polietilene ad alta densità, i tini HYTEK CUBE da 200 lt, sono pratici e funzionali, risultando ottimi per il caricamento del sale ed efficienti per la formazione della salamoia. Il loro innovativo design consente un montaggio negli spazi ridotti, nonché una diminuzione delle spese di trasporto (impilabilità massima di 8 pz).

Built in polyethylene high density, the 200 lt HYTEK CUBE are practical and functional, are excellent for salt loading and efficient for brine formation. Their innovative design allows assembly in small spaces, as well as a reduction in transport costs (maximum stackability of 8 pieces)

Costruiti in polietilene ad alta densità, i tini HYTEK CUBE da 150 lt, sono pratici e funzionali, risultando ottimi per il caricamento del sale ed efficienti per la formazione della salamoia. Il loro innovativo design consente un montaggio negli spazi ridotti, nonché una diminuzione delle spese di trasporto (impilabilità massima di 8 pz).


Built in polyethylene high density, the 150 lt HYTEK CUBE are practical and functional, are excellent for salt loading and efficient for brine formation. Their innovative design allows assembly in small spaces, as well as a reduction in transport costs (maximum stackability of 8 pieces)

TINI SALAMOIA INDUSTRIALI IN POLIETILENE /POLYETHYLENE INDUSTRIAL BRINE TANKS

CODICE (CODE)	LITRI (LITRES)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE COPERCHIO (COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)
TD0008	300	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	730	1160
TD0009	400	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	840	1010
TD0010	500	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	880	1090
TD0011	600	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	950	1200
TD0012	800	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	1000	1370
TD0013	1000	BIANCO (WHITE)	BIANCO (WHITE)	1160	1540

Contenitori autoportanti in polietilene a fondo piano, apertura superiore a cielo aperto con coperchio di chiusura. E' adatto al contenimento di prodotti alimentari e chimici. Indicatore di livello visivo incuso.

Self-supporting flat-bottomed polyethylene tanks, open top opening with closing lid. It is suitable for the containment of food and chemical products. Visual level indicator included.



ACCESSORI PER TINI SALAMOIA /ACCESSORIES FOR TANKS

TD0160



Troppo pieno 1/2"
(1/2" Drain Elbow)


TD0155



Troppo pieno 3/8"
(3/8" Drain Elbow)

TD0080

CODICE (CODE)	PER TINO (FOR TANK)	A (mm)	B (mm)
TD0045	TD0002	100	860
TD0050	TD0005	100	610
TD0055	TD0001-1	100	680
TD0060	TD0001-2	100	930
TD0064	TD0008 & TD0011	200	1050
TD0062	TD0009	200	900
TD0063	TD0010	200	1000
TD0065	TD0012	200	1350
TD0066	TD0013	200	1500




CABINATI MINI E MAXI "HYTEK PLUS" / MINI AND MAXI "HYTEK PLUS" CABINETS

I cabinati monoblocco serie MINI e MAXI HYTEK PLUS sono realizzati completamente in polietilene alimentare e garantiscono anni d' affidabilità, sicurezza e economicità. I cabinati MINI e MAXI HYTEK PLUS, possono contenere vari tipi di bombole e accogliere valvole Siata V132, Fleck domestiche (5600, 5800, ecc.), Autotrol 255 e tante altre.

Cabinets MINI and MAXI HYTEK PLUS one bloc series, are completely made by food-grade polyethylene and can guaranteed reliability, safety and low costs. MINI and MAXI HYTEK PLUS cabinets can mount on board various types of fiberglass tanks, valve as Siata V132, domestic Fleck (5600, 5800, etc.), Autotrol 255 and many others types.

CODICE (CODE)	BOMBOLE UTILIZZABILI (AVAILABLE TANKS)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE COPERCHIO (COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TD0017	7X17 - 8X17	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	315	685	510
TD0016	7X35 - 8X35 - 9X35 - 10X35	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	315	1140	510




CABINATI MINI E MAXI "VESPUCCI" / MINI AND MAXI "VESPUCCI" CABINETS

I cabinati monoblocco serie MINI e MAXI VESPUCCI sono realizzati completamente in polietilene alimentare e garantiscono anni d' affidabilità, sicurezza e economicità. I cabinati MINI e MAXI VESPUCCI, possono contenere vari tipi di bombole e accogliere valvole Siata V132, Fleck domestiche (5600, 5800, ecc.), Autotrol 255 e tante altre.

Cabinets MINI and MAXI VESPUCCI one bloc series, are completely made by food-grade polyethylene and can guaranteed reliability, safety and low costs. MINI and MAXI VESPUCCI cabinets can mount on board various types of fiberglass tanks, valve as Siata V132, domestic Fleck (5600, 5800, etc.), Autotrol 255 and many others types.

CODICE (CODE)	BOMBOLE UTILIZZABILI (AVAILABLE TANKS)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE COPERCHIO (COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TD1014	7x17 - 8x17	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	320	665	480
TD1013	7x35 - 8x35 - 9x35	BIANCO (WHITE)	BLU (BLUE)	320	1130	480




CABINATI "BLU-SKY MINI" E "BLU-SKY MAXI" / "BLU-SKY MINI" AND "BLU-SKY MAXI" CABINETS

Design esclusivo, innovazione e qualità garantite da un alto standard produttivo, fanno dei gabinati Blu-Sky dei gabinati unici. I gabinati Blu-Sky sono completamente realizzati tramite un processo ad iniezione utilizzando solo polipropilene puro al 100% e certificato per alimenti, per darvi affidabilità e qualità garantite nel tempo. Grazie al loro alto standard produttivo e ai materiali di altissima qualità e purezza, fanno dei gabinati Blu-Sky un prodotto resistentissimo agli urti e difficilmente stressabile. Il coperchio mobile, la griglia smontabile, l'unico ed innovativo pozzetto e la camera isolante tra bombola e salamoia, rendono i gabinati Blu-Sky semplici da pulire ed estremamente malleabili sia durante le ordinarie che straordinarie operazioni di manutenzione. Blu-Sky sono progettati per adattarsi alle principali bombole presenti sul mercato, rendendosi tollerante e flessibile per ogni tipo di applicazione. I gabinati Blu-Sky possono accogliere valvole ProDigit, Siata V132, Fleck domestiche (5600, 5800 ecc.), Autotrol 255, e tante altre. Contattate l'ufficio tecnico Hytek per ulteriori informazioni.

Exclusive design, innovation and quality guaranteed by a high standard production, make Blu-Sky cabinets unique cabinets. Blu-Sky cabinets are completely made through an injection process using only 100% pure polypropylene and certified for food, to give reliability and quality guaranteed over the time. Thanks to their high production, standard and the highest quality and purity materials, they make Blu-Sky cabinets a product that is highly resistant to impacts and hardly stressful. The movable lid, the removable grill, the unique and innovative cabin and the insulating chamber between the tank and the brine, make the Blu-Sky cabinets easy to clean and extremely malleable both during ordinary and extraordinary maintenance operations. Blu-Sky are designed to adapt to the main tanks on the market, making themselves tolerant and flexible for any type of application. Blu-Sky cabinets can accommodate ProDigit, Siata V132, domestic Fleck (5600, 5800 etc.), Autotrol 255, and many others valves. Contact the Hytek technical office for further information.



CODICE (CODE)	BOMBOLE UTILIZZABILI (USABLE TANKS)	COLORE CORPO (BODY COLOR)	COLORE PIANALE (FLAT COVER COLOR)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BKY0010	7x17 - 8x17	BIANCO (WHITE)	GRIGIO (GREY)	386	565	440	139
BKY0020	7x35 - 8x35 - 9x35 - 10x35	BIANCO (WHITE)	GRIGIO (GREY)	386	565	900	139




ACCESSORI PER "BLU-SKY MINI" E "BLU-SKY MAXI" / ACCESSORI FOR "BLU-SKY MINI" AND "BLU-SKY MAXI"

BKY1000 GRIGLIA PER "BLU-SKY MINI"
GRATE FOR "BLU-SKY MINI"
BKY2000 GRIGLIA PER "BLU-SKY MAXI"
GRATE FOR "BLU-SKY MAXI"

BKY1010 POZZETTO PER "BLU-SKY MINI"
BRINE WELL FOR "BLU-SKY MINI"
BKY2010 POZZETTO PER "BLU-SKY MAXI"
BRINE WELL FOR "BLU-SKY MAXI"




VALVOLA SALAMOIA SIATA BR1-100/05 DA 3/8" (PS0620) / 3/8" SIATA BRINE VALVE BR1-100/05 (PS0620)


POS.	Q.ty	Descrizione / Description	Ref.
1	1/8	Sacchetto Raccordi BR1 BR1 Fittings Bag	1548-A
2	1	Tubo PVC D. 9.7 PVC pipe D. 9.7	134-100
3	1	Ghiera Stringitubo completa di ogive 3/8" Hose ring nut complete with 3/8" sleeve	66
4	1	Sfera ø16 Valvola salamoia Sphere ø16 Brine valve	133
5	1	Guarnizione Sfera 16 mm Ball seal 16 mm	140
6	1	Puntale valvola Salamoia Brine valve tip	125
7	1	Spina di fissaggio raccordi E/U I / O fittings pin	9
8	1	Dado grosso Valvola salamoia Big nut Brine valve	128
9	1	Guarnizione per puntale Tip seal	126
10	1	Spillo filettato Valvola Salamoia Threaded pin Brine valve	31
11	1	Corpo salamoia saldato Welded brine body	129-S
12	1	Riduzione 16x9,7 stella guida salamoia Reduction 16x9.7 brine guide star	5507-9
13	1	Assieme stella guida Guide star assembly	5506-118
14	3	Gommini di bloccaggio Galleggiante Floating locking rubbers	5511
15	1	Galleggiante Salamoia BR1 Brine Float BR1	5520-BR
16	1	Asta fibra vetro Fiberglass rod	5510-100
17	1	Tappo chiusura Puntale Tip cap closure	125-1
18	1	OR (2093) O-Ring (2093)	135


2310 VALVOLA SALAMOIA DI SICUREZZA FLECK DA 3/8" / 3/8" SAFETY BRINE VALVE FLECK 2310

FK0218



ITEM	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	NOM
1	1	18061	AIR CHECK WITHOUT TUBE ASSY	AIR CHECK sans TUBE ASSEMBLE
2	1	10160	TUBE PVC	TUBE PVC

18168




ITEM	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	NOM
1	1	60014	2310 SAFETY BRINE VALVE	VALVINE A SAUMURE 2310 ASSEMBLE
2	1	60048-30	FLOTTEUR 2310 STANDARD ASSEMBLE	2310 STANDARD FLOAT ASSY

60067-03


2350 VALVOLA SALAMOIA DI SICUREZZA FLECK DA 1/2" / 1/2" SAFETY BRINE VALVE FLECK 2350

FK0216



ITEM	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	NOM
1	1	18977	AIR CHECK 900 BASE ASSY	BASE AIR CHECK 900 ASSEMBLEE
2	1	21874	1" TUBE (1m85)	TUBE 1" (1m85)

18979



ITEM	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	NOM
1	1	16905	DAMPERER FLOAT	AMORTISSEUR DU FLOTTEUR
2	1	17117	FLOAT ROD GUIDE	GUIDE TIGE FLOTTEUR
3	1	21650	BRINE TANK FLOAT ASSY	FLOTTEUR BAC A SEL ASSEMBLE
4	1	23294	3/8" PVC TUBE - 740 mm	TUBE 3/8" PVC - 740 mm
5	1	25452	2350 SBV KIT BODY ONLY ASSY	ENSEMBLE KIT 2350 SBV
6	1	BR16453	FITTING, PIPE PVC	ADAPTEUR
7	5	BU10130	GROMMET	PASSE-TIGE

25453

VALVOLA SALAMOIA DA 3/4" - H-54" (TD0145-ANEW)/ 3/4" H-54 BRINE VALVE (TD0145-ANEW)



CARATTERISTICHE VALVOLA SALAMOIA

- Design modulare che elimina l'utilizzo di eventuali viti nel corpo valvola
- Più facile da mantenere e pulire
- Il cono del distributore ora è un blocco con una baionetta inserita con rotazione di un quarto di giro e il tappo del corpo superiore è filettato
- Le portate sono di 10 GPM in aspirazione e 5 GPM in reintegro
- Più robusto per prevenire rotture e agevolare il controllo qualità
- Galleggiante con nuovo design più semplice da regolare tramite un meccanismo di bloccaggio con dado di serraggio Jaco
- Da utilizzare su sistemi di riempimento della salamoia e di riempimento a pressione costante
- Pressione massima di esercizio: 125 psig (862 kPa)
- Intervallo di temperatura: 40-110 ° F (4-43 ° C)
- Asta per galleggiante da 54" (36" opzionale).

GUIDA ALL' INSTALLAZIONE

1. Utilizzare il nastro Tefon solo su raccordi filettati in plastica. Molti prodotti d' incollaggio che siano liquidi o in pasta, contengono composti che possono causare nel tempo la rottura della plastica nel tempo.
2. Per queste valvole si consiglia l'uso di tubi salamoia in PVC in quanto si può utilizzare tranquillamente il solvente sull' adattatore femmina per la fase d' incollaggio
3. Dopo aver posizionato correttamente l'altezza del galleggiante, sistemare le guide dell'asta vicino allo stesso (attenzione a non ostacolare il suo funzionamento), regolare poi il galleggiante posizionandolo direttamente sopra la valvola salamoia e serrare saldamente.
4. Inserire saldamente il gruppo nel pozzetto salamoia e verificare che non vi siano interferenze con l' operatività del galleggiante.

NOTA: questa valvola salamoia è stata progettata per essere utilizzata come supporto di sicurezza per sistemi salamoia a tempo con velocità di riempimento fino a 5 gpm. È installata una sfera per il controllo del reintegro che permette anche l' utilizzo su sistemi non temporizzati.

BRINE VALVE FEATURES



- Modular design eliminating the use of any screws in the valve body
- Easier to field service and clean
- Distributor cone is now a quarter turn bayonet lock and the top body cap is threaded
- Flow rates are 10 GPM draw and 5 GPM refill
- More robust interior design to help prevent pre-checking
- New float design that is simple to adjust with a Jaco nut style locking mechanism
- For use on time brine refill as well as constant pressure refill systems
- Maximum Operating Pressure: 125 psig (862 kPa)
- Temperature Range: 40-110°F (4-43°C)
- 54" Float Rod (36" optional)

INSTALLATION GUIDE


1. Use Tefon tape only on threaded plastic pipe connections. Many liquid or paste pipe sealing products contain compounds that may cause plastics to crack with time.
2. PVC brine pipe is recommended for use with these valves as it is non-corrosive and easily solvent welds to the female adapter.
3. After the proper float setting has been determined and the height set, place the float rod guides close to the float (but not as to hinder float operation), adjust to position the float directly above the brine valve and tighten securely.
4. Position the assembly securely in the brine well and check to see that there is no interference with the float operation.

NOTE: This brine valve is intended to be used as a safety float for timed brine systems at refill rates up to 5 gpm. A refill check ball is installed, so that non-timed refill systems are possible as well.


VALVOLE SALAMOIA DA 3/4" PRESTAZIONI ED ESPLOSO/ 3/4" BRINE VALVES PERFORMANCES AND EXPLODED



H7070-484-36 - 484 3/4" Commercial Brine Valve (36" Rod)			
H7070-484-54 - 484 3/4" Commercial Brine Valve (54" Rod)			
ITEM NUMBER	ORDER NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	H7070-40	Body, Threaded	1
2	V3641	225 O-Ring	1
3	H7070-03B	Seat Washer Bottom (Clear)	1
4	H7070-18	Lower Retainer	1
5	H7070-04HF	High Flow Air Check Ball	1
6	H7070-39	484 Cage, Long	1
7	H7070-08A	Brine Valve Cone	1
8	H7070-16	Upper Seal Retainer	1
9	H7070-03T	Seat Washer Top (Orange)	1
10	H7070-38	Cap, Threaded	1
11	H7070-26HF	Basket Diffuser	1
12	H4630	Float With Lock 96 Grams Natural	1
13	H7070-46	Float Collet	1
14	H7070-42	Float Rod Guide	2
15	H7070-45	Coupling, Socket x FIPT Schedule 80 3/4"	1



PRODUTTORE DI CLORO HYTEK MINI PER ADDOLCITORI / HYTEK MINI CHLORINE GENERATOR FOR SOFTENERS SYSTEMS



MINI - NEW

MINI - NEW

FUNZIONAMENTO:

Connettere la sonda sulla linea di aspirazione della salamoia del Vs addolcitore (utilizzando gli adattatori del caso). Controllare quanti litri di resina sono contenuti nel Vs addolcitore (vedi su manuale di istruzioni addolcitore).

Assicurarsi che la spina elettrica del generatore sia disconnessa. Sulla scheda è presente un trimmer che regola in senso orario da 1 a 70 minuti il tempo di produzione di cloro. Per l'ottimizzazione della produzione di Cl₂ si consiglia di posizionare il trimmer su 35 min.

Connettere la spina alla rete.

Il sistema è pronto per poter funzionare.

Come funziona: durante la rigenerazione l'addolcitore aspira la salamoia, il sistema sente il passaggio di salamoia ed attiva elettrolisi dell'NaCl per il tempo impostato direttamente sulla sonda. Allo scadere di tale tempo il generatore si tace per 4 ore (ignora l'eventuale passaggio di salamoia).

Trascorse 4 ore il sistema è pronto per poter nuovamente disinfettare le resine.

Il led verde indica sistema in tensione, il led giallo indica sistema in disinfezione.

Certificazione

- Direttiva 2002/95/EC (RoHS)
- Conformità EC 23/73 e 336/89

Codice per ordine

- FK0280B - 3/8"
- FK0280C - 1/2"

OPERATION:

Connect the probe on the softner salt line (use the necessary adapters).

Check how many liters of resin are there in you softner (look you r softner manual).

Disconnect generator plug.

On the board there is a trimmer (look the draw). This trimmer can set from 2 to 70 minutes timer and it regulates the time of production of chlorine. To optimize the time of production, We recommend to position the trimmer on 35 minutes.

Connect the plug.

The system it's ready to start.

How it function: during the softner rinse refill, the system can check if theres salt water if there give a elettrolisi voltage on the probe for the time tha you set before. After this time the generator stop for 4 hours. After this 4 hour the system it's ready again for the resins disinfection.


The green Led indicates that the system is connected at the electrical net and the yellow Led indicates that the system is in disinfection.

Certifications

- 2002/95/EC (RoHS) directive
- Conformità EC 23/73 e 336/89

Code for order

- FK0280B - 3/8"
- FK0280C - 1/2"



MISCELATORE BY-PASS DN25 1" X 1 1/4 " / MIXING AND BY-PASS DN25 1" X 1 1/4 "
**FK0275****FK0275****CARATTERISTICHE GENERALI**

Valvola di by-pass per addolcitori DN 25, PN 10 con corpo in ottone realizzata per impianti industriali, commerciali e civili.

La valvola ha integrate due valvole per intercettare la tubazione di collegamento dell'addolcitore, un miscelatore per la durezza, una valvola di prelievo, una di OverFlow e un attacco per una valvola di scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo: _____ ottone DIN 1705
- Temperatura max: _____ 90°C
- Pressione nominale: _____ PN10
- Miscelatore: _____ Sì
- Valvole d' intercettazione: _____ Sì
- Valvola instabile (over flow): _____ Sì

ATTACCHI

- Ingresso acqua dura: _____ 1" F
- Uscita acqua dolce: _____ 1" F
- Ingresso addolcitore: _ per dato 1 1/4" G (non incluso)

CERTIFICATI

- Idoneità all' utilizzo su acque potabili

CODICE ORDINE

FK0275

GENERAL FEATURES

By-Pass valve for softening plants DN 25, PN10 with body in bronze studied for industrial, commercial and civil plants.

The by pass valve has integrated two shut-off valves to intercept the connecting pipe of water softener, one hardness mixing, one OverFlow piston, one sampling valve and one connection for drain valve.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Body material: _____ brass DIN 1705
- Max temperature: _____ 90°C
- Nominal pressure: _____ PN10
- Mixing: _____ Yes
- Shut-off valves: _____ Yes
- Over flow valve: _____ Yes

FITTINGS




- Inlet hardness water: _____ 1" F
- Outlet softner water: _____ 1" F
- Inlet softner plant: ____ for 1 1/4" G nut (not included)

CERTIFICATES


- For potable water

ORDER REFERENCE


FK0275



Perdita di carico in funzione della portata
Pressure Drop



MISCELATORE DN 32 - 1 1/4 " / MIXING DN 32 - 1 1/4 "



FK0276

CARATTERISTICHE GENERALI

Valvola di miscelazione per addolcitori DN 32 diametro 1 1/4", PN 10 con corpo in ottone realizzata per impianti industriali, commerciali e civili.

La valvola ha integrato un miscelatore per la durezza e una valvola di OverFlow.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo: _____ ottone DIN 1705
- Temperatura max: _____ 90°C
- Pressione nominale: _____ PN10
- Miscelatore: _____ Sì
- Valvola instabile (over flow): _____ Sì

ATTACCHI

- Ingresso acqua dura: _____ 1 1/4"F
- Uscita acqua dolce: _____ 1 1/4"F

CERTIFICATI

- Idoneità all' utilizzo su acque potabili

CODICE ORDINE

FK0276

FK0275

GENERAL FEATURES

Mixing valve for water softener DN 32 diameter 1 1/4", PN10 with body in bronze studied for industrial, commercial and civil plants.

The valve has integrated one hardness mixing and one OverFlow piston.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Body material: _____ brass DIN 1705
- Max temperature: _____ 90°C
- Nominal pressure: _____ PN10
- Mixing: _____ Yes
- Over flow valve: _____ Yes

FITTINGS




- Inlet hardness water: _____ 1 1/4"F
- Outlet softner water: _____ 1 1/4"F

CERTIFICATES

- For potable water


ORDER REFERENCE

FK0276



- Prelevare H₂O in A e B SOLO per prove
- Take H₂O from A e B side ONLY for test

Perdita di carico in funzione della portata
Pressure Drop



MISCELATORE DN 50 - 2" / MIXING DN 50 - 2"


FK0277

FK0277

CARATTERISTICHE GENERALI

Valvola di miscelazione per addolcitori DN 50 diametro 2", PN 10 con corpo in ottone realizzata per impianti industriali, commerciali e civili.

La valvola ha integrato un miscelatore per la durezza e una valvola di OverFlow.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale corpo: _____ ottone DIN 1705
- Temperatura max: _____ 90°C
- Pressione nominale: _____ PN10
- Miscelatore: _____ Sì
- Valvola instabile (over flow): _____ Sì

ATTACCHI

- Ingresso acqua dura: _____ 2"F
- Uscita acqua dolce: _____ 2"F

CERTIFICATI

- Idoneità all' utilizzo su acque potabili

CODICE ORDINE

FK0277

GENERAL FEATURES

Mixing valve for water softener DN 50 diameter 2", PN10 with body in bronze studied for industrial, commercial and civil plants.

The valve has integrated one hardness mixing and one OverFlow piston.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Body material: _____ brass DIN 1705
- Max temperature: _____ 90°C
- Nominal pressure: _____ PN10
- Mixing: _____ Yes
- Over flow valve: _____ Yes

FITTINGS




- Inlet hardness water: _____ 2"F
- Outlet softner water: _____ 2"F

CERTIFICATES

- For potable water

ORDER REFERENCE

FK0277



- Prelevare H₂O in A e B SOLO per prove
- Take H₂O from A e B side ONLY for test

