

BOLLETTINO INFORMATIVO

Oggetto: STANDARDIZZAZIONE VALVOLA SALAMOIA FLECK 1650


GENNAIO 2013

Gentile cliente,

dal 1998, in occasione del lancio della valvola 2510, Fleck introdusse la nuova valvola salamoia 1650 realizzata in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro.

Vista la sua eccezionale affidabilità e nell'ottica di ottimizzare la gamma commerciale e industriale, Fleck ha deciso di estendere l'utilizzo della valvola salamoia 1650 a tutte le valvole di controllo come le 2750, 2850, 2910 e 9500, in sostituzione della versione 1600 in ottone.

Comunichiamo quindi che con decorrenza **gennaio 2013**, Hytek fornirà fino ad esaurimento scorte i modelli 2750, 2850 2910 e 9500 ancora con la valvola salamoia 1600, dopo di che si darà corso alla vendita delle suddette valvole equipaggiate con la nuova versione 1650.




Valvola Salamoia 1650



Valvola Salamoia 1600

CODICE	DESCRIZIONE
26680-XX (specificare 0.25, 0.5 o 1 gpm)	2750
28797-XX (specificare 0.25, 0.5 o 1 gpm)	2750 NBP*/2850/2910
28796-XX (specificare 0.25, 0.5 o 1 gpm)	2850 NBP*
28807-XX (specificare 0.25, 0.5 o 1 gpm)	2910 UF**
28798-XX (specificare 0.25, 0.5 o 1 gpm)	9500



I nostri uffici tecnico commerciali rimangono a sua completa disposizione per ogni chiarimento Le si rendesse necessario.

Con i più cordiali saluti.

Hytek S.r.l.

Massimo Maccanelli
Massimo Maccanelli
(COMM - Ufficio Tecnico Commerciale)